

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PDJNR/L 1616H11
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Jousisarja	259044 4
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Terän koko	11 mm
Aluslevy	259031 7
Pään pituus L ₁	25 mm
Kiinnitysvipu	259015 7
Jousisokka-srj.	259047 3
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Jousisarja10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500