

**Kaapelikela, teräksinen ydin, tyyppi: 40N-4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Tuoteluokka	08B

Kuvaus**Malli:**

Kaapelikelat vastaavat DGUV I 203#006 -säädöstä (aikaisemmin BGI 608).
Tukeva kaapelikela, jossa on teräksinen kelarunko, etu- ja takapuoli suojaeristetty.

Tekninen kuvaus

Pituus	22 mm
Kaapelin materiaali	Kumi-neopreeni
Rumpumateriaali	teräspelti
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin rakenne	3G1,5
Korkeus	39 mm
Kaapelin väri	musta

IP-suojausluokka	IP 44
Pistorasioiden määrä tyyppi F	4
Kaapelin pituus	40 m
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Leveys	30,5 mm
Pistorasioiden lukumäärä	4
Nimellisvirta	16 A
230 V:n pistorasioiden lukumäärä	4
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnoosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Verkkojännite	230 V
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela