

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 40/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A40T SCLCR/L12
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Aluslevyn ruuvi	269013 5
Aluslevy	269005 6
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	38,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Aluslevy Tyyppi 6

269005 6

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500