

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 40/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 6
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	49 mm
ISO-koodi pidin	A40T SCLCR/L12
Keskisiirto L ₃	27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Aluslevyn ruuvi	269013 5
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	38,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 6

269005 6

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500