

**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260029 20/09
GTIN	4960664541225
Tuoteluokka	25U

Kuvaus**Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjäähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 20 mm

ISO-koodi pidin: A20R SCLCR/L09

Asetuskulma κ: 95 astetta

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 22 mm

Keskisiirto L₃: 11 mm

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 3
ISO-koodi pidin	A20R SCLCR/L09
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	20 mm

Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3
Kiinnitysruuvi	269406