

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	50 mm
ISO-koodi pidin	A40T PDUNR/L15
Keskisiirto L_3	27 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Terän koko	15 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 8
Aluslevy	259031 28
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L_2	38,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D_s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500