


**Garant****CC.T 09T304, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 09T304 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SS

Syöttö f	0,05 - 2,5 mm/kierr,
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä