



Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 3K-SwissGrip Evo -kahva, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 667795 1 |
| GTIN | 7610733296828 |
| Tuoteluokka | 63E |

Kuvaus

Malli:

Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

SwissGrip Evo -voimakahva mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Väsymätön työskentely muunnetun pyöreän muodon ansiosta. Huipputekninen 3K-materiaali parantaa kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. Kahvoissa värikoodi "Rainbow", nopeuttaa oikean koon löytämistä.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|----------------------|
| Kokonaispituus | 175 mm |
| Ristikantakoko | 1 |
| Ruuveille, joiden Ø on | 2,1 – 3 mm |
| Sarja | SwissGrip |
| Terän pituus | 80 mm |
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |