

**Liimapistooli GlueMatic, Valmistajan tuotenumero: 86954SET****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083386 86954SET
GTIN	4007841086954
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

GlueMatic-kuumaliimapistooli sopii suuriin ja pieniin korjaus- ja askarteluprojekteihin. Helppo liimata, korjata ja säästää resursseja. Ammattimainen tarkka liimaus. GlueMatic 7011:n avulla kaikki kuumaliimauksen mahdollisuudet voidaan hyödyntää optimaalisesti. Jatkuvassa päivittäisessä käytössä suuri annostelumäärä 35 g/min, lyhyt kuumennusaika < 2 min ja lämpötilat 40 – 230 °C ovat välttämättömiä monenlaisten materiaalien käsittelyssä.

Tunnus:

Teho: 400 W

Lämpötila: 40 – 230 °C

Kuumennusaika: 2 min

Annosteluteho: 35 g/min

Lämpötilan näyttö: LCD-näyttö

Suutin vaihdettavissa: Kyllä

Lämpötilan tarkkuus: ± 5 °C

Kuumennuselementti: PTC-kuumennin

Jännitealue (min): 220 V

Käyttökohteet: Kalvo, lasi, kumi, puu, keramiikka, nahka, paperi, pahvi/kartonki, Plexiglas®, polystyreeni, tekstiilit

Sulamislämpötila: 40 – 230 °C

Kaapelin pituus: 4 m

Mitat (P x L x K): 230 x 70 x 290 mm

Vaihtoehto: Laukkusarja

Nettopaino: 1,015 kg

Valmistajan takuu: 1 vuosi

EAN 4007841086954

Verkkopistoke: Tyyppi F

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 yleiskäyttöistä liimapuikkoa, pitkän suuttimen ja kuljetuslaukun.

Erikoistarvike:

EAN 4007841 052928 pitkä suutin GluePro, hieno.

EAN 4007841 052935 pitkä suutin GluePro.

EAN 4007841 052737 pitkä suutin GluePro.

EAN 4007841 052430 liimapuikot Ø 11 mm Fast.

EAN 4007841 052409 liimapuikot Ø 11 mm Low Melt.

EAN 4007841 052416 liimapuikot Ø 11 mm Acrylate.

Nro 083388 koko 052423 liimapuikot Ø 11 mm Flex.

Nro 083388 koko 050092 liimapuikot Ø 11 mm Universal.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	400 W
suurin siirtoteho	35 g/min
Kuumennusaika	2 min
Pistokemalli	Tyyppi F
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	PRO GlueMatic 7011
liimapuikon enimmäis-Ø	11 mm
Tuotetyyppi	Kuumaliimapistooli