

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 4
Terän koko	11 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Pään pituus L ₁	28 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020K11
Aluslevy	259031 7
Varren koko	20 mm
Kiinnitysvipu	259015 7
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 4	259044 4
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500