

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	6 mm
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A08H SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500