

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 10
ISO-koodi pidin	A20Q PDUNR/L11
Keskisiirto L ₃	16 mm
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 12
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 10

259015 10

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 12

259018 12