

Garant**Jyrsinkääntöterä OFMT 050405, tasojyrsimille, HB7810, timanttipinnoitettu****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213362 ALU
GTIN	4069515015196
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,5 mm
Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tyyppi	ALUM.
ISO-koodi-kääntöterä	OFMT 050405
Laji	HB7810
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	timanttipinnoitettu

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1350 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	950 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		