


Garant**Jyrsinkääntöterä SDHT 0903 AEFN, tasojyrsimille, HB7810, timanttipinnoitettu****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214479 ALU
GTIN	4069515015219
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

- Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus – suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3$ mm.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SDHT 0903 AEFN
Tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
Terän paksuus E	3,18 mm
Pinnoitus	timanttipinnoitettu
Laji	HB7810

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	680 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		