

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A10K SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto L ₃	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Terän koko	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500