

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 7
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2525M11
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Jousisarja	259044 4
Terän koko	11 mm
Kiinnitysvipu	259015 7
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Jousisokka-srj.	259047 3
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Jousisarja10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500