



Poratankosarja teräs, sisäjähdytys, Oikea, Tyyppi: SET09



Tilaustiedot

Tilausnumero	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	A20R SCLCR/L09
ISO-koodi pidin	A25R SCLCR/L09
ISO-koodi pidin	A16Q SCLCR/L09
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	20 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	25 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	28 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Kiinnityspituus L_2	18 mm

Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Keskisiirto L ₃	10,7 mm
Keskisiirto L ₃	10,5 mm
Keskisiirto L ₃	14,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 20/09 mm	260032 20/09
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 16/09 mm	260032 16/09
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 25/12 mm	260032 25/12
Momenttiruuvinvääninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500