

Garant**DNMG 110408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110408 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä