



Paineilmaturbiinihiomakone, Tyyppi: CP3T30



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 079313 CP3T30 |
| GTIN | 154518065218 |
| Tuoteluokka | 03R |

Kuvaus

Malli:

Pneumaattinen turbiinihiomakone raskaimpiin sovelluksiin, jonka nopeus säilyy myös suurella kuormituksella. Turbiinimoottori takaa korkean teho-painosuhteen eikä tarvitse voitelua.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (service kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Letkun suositeltu koko (sisä-Ø) | 13 mm |
| Enimmäisilmantarve | 2010 l/min |
| Enimmäiskierrosluku | 12000 min ⁻¹ |
| Kiinnityskierre | M14 |
| Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen |
| Paino | 2,2 kg |
| Antoteho | 2300 W |
| Laikan enimmäis-Ø | 125 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Valmistajamerkintä | CP3T30-120AA5V |
| Toimintäääni | 78 dB(A) |
| Paineilmaliitäntä | 3/8 tuuma |
| EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso | 2,6 m/s ² |
| Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |