


**Garant****CC.T 09T302, Laji: CU7010**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CCMT 09T302 CU7010 Laji: CU7010  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 210 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	80 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 210 m/min
Oheiskäyttö	M
Laji	CU7010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä