

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 28
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020K15
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Pään pituus L ₁	35 mm
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 8
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Jousisokka-srj.	259047 2
Terän koko	15 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500