

**Garant****Sorvauskääntöterä WNMG 080412, keskikarkeaan työstöön, Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252073 HB7020-2
GTIN	4069515023016
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Laji	HB7020-2
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 420 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	WSM
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä