

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 120416, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250162 HB7020-2
GTIN	4069515022934
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7020-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	130 - 370 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 4 mm

Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä