

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 120416, rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250328 HB7010-2
GTIN	4069515016285
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 415 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM

lastunmurtaja	SG
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä