

**Sorvauskääntöterä CCMT 09T304, keskikarkeaan työstöön, Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260151 HB7020-2
GTIN	4069515019880
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	WSM
Laji	HB7020-2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 410 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,

Pääkäyttöalue

P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä