

Garant**Sorvauskääntöterä DC.T 070204, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260353 HB7020-2
GTIN	4069515020220
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7020-2
lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Syöttö f	0,07 - 0,25 mm/kierr,
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä