



Poratankosarja teräs, sisäjähdytys, Vasen, Tyyppi: SET06



Tilaustiedot

Tilausnumero	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A0608H SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	A0810J SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	A1216M SCLCR/L06
ISO-koodi pidin	A1012K SCLCR/L06
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm

Kiinnityspituus L_2	15 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Keskisiirto L_3	4 mm
Keskisiirto L_3	6 mm
Keskisiirto L_3	7 mm
Keskisiirto L_3	9 mm
Pään pituus L_1	22 mm
Pään pituus L_1	27 mm
Pään pituus L_1	33 mm
Pään pituus L_1	42 mm
Kaulan leveys L_4	6 mm
Kaulan leveys L_4	8 mm
Kaulan leveys L_4	10 mm
Kaulan leveys L_4	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 1216/06 mm	260033 1216/06
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 0608/06 mm	260033 0608/06
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 0810/06 mm	260033 0810/06
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 1012/06 mm	260033 1012/06
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500