

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 120408, keskikarkeaan työstöön, Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250157 HB7020-2
GTIN	4069515015868
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 420 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WSM
Laji	HB7020-2

Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä