

**Garant****Sorvauskääntöterä CNMG 09T308, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250052 HB7035-2
GTIN	4069515015561
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7035-2
lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 350 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä