

Garant**Sorvauskääntöterä VB.T 160404, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-2
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä