

**Garant****Sorvauskääntöterä SNMG 120412, rouhintaan****Tilastiedot**

Tilausnumero	251326 HB7020-2
GTIN	4069515017749
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020-2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 360 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
lastunmurtaja	SG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Nirkon säde	1,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä