

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 120404, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 500 m/min
Laji	HB7010-2
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

lastunmurtaja	SS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä