

Garant**Sorvauskääntöterä CC.T 060202, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260140 HB7010-2
GTIN	4069515019620
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

lastunmurtaja	SM
Laji	HB7010-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä