

Garant**Sorvauskääntöterä VB.T 160404, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261232 HB7020-2
GTIN	4069515022170
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Laji	HB7020-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 350 m/min
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä