

Garant**Sorvauskääntöterä TC.T 16T304, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260986 HB7035-2
GTIN	4069515021715
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 290 m/min
Laji	HB7035-2
Nirkon säde	0,4 mm

lastunmurtaja	SM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä