

Garant**Sorvauskääntöterä DC.T 070202, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260449 HB7020-2
GTIN	4069515020466
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202

Laji	HB7020-2
Nirkon säde	0,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä