

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Varren koko	25 mm
Jousisarja	259044 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Pään pituus L ₁	35 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Aluslevy	259031 28
Terän koko	15 mm
Kiinnitysvipu	259015 8
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2525M15
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500