

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Kiinnitysvipu	259015 8
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Jousisarja	259044 2
Jousisokka-srj.	259047 2
ISO-koodi pidin	A32S PDUNR/L15
Terän koko	15 mm
Aluslevy	259031 28
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	31 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500