

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SCLCR/L09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	14 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500