



Poratankosarja teräs, sisäjähdytys, Vasen, Tyyppi: SET09



Tilaustiedot

Tilausnumero	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	A20R SCLCR/L09
ISO-koodi pidin	A25R SCLCR/L09
ISO-koodi pidin	A16Q SCLCR/L09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Keskisiirto L ₃	10,7 mm
Keskisiirto L ₃	10,5 mm

Keskisiirto L ₃	14,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 20/09 mm	260033 20/09
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 16/09 mm	260033 16/09
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 25/12 mm	260033 25/12
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500