

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Jousisarja	259044 4
Jousisokka-srj.	259047 3
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 1616H11
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Varren koko	16 mm
Kiinnitysvipu	259015 7
Terän koko	11 mm
Aluslevy	259031 7
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500