

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 25/3
GTIN	4045197485380
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{\min}$	32 mm
Keskisiirto $L_3$	19 mm
Pistoleveys w	3 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ sisätyöstö	6 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kapeiden pidinten ulottuma $L_1$	40 mm
varren Ø $D_s$	25 mm
Käyttöalue	Sisäpuolinen uransorvaus
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500