

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A12L SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500