

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Jousisarja	259044 2
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Aluslevy	259031 28
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Kiinnitysvipu	259015 8
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Varren koko	32 mm
Terän koko	15 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 3232P15
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500