

**Keskittävä kiinnitin muoto B, Kierre × pituus: M6X18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370054 M6X18
GTIN	4059245267804
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Muoto B lieriöruuvilla.

Etu:

- **Alasvetovaikutus.**
- **Osien nopea ja helppo kiinnitys.**

Käyttö:

Työkappaleen keskittämiseen ja kiinnittämiseen reikään. Kiilapinnoilla saavutetaan suuret kiinnitysvoimat.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, mustattu Karkaistu (33-39 HRC).

Huomautus:

Kiinnitysprosessin aikana kiinnitysvoima vaikuttaa pistemäisesti reiän seinämään.

Tekninen kuvaus

D_{max}	16,3 mm
D_{min}	12 mm

Avainkoko SW	5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	5 kN
H ₁	7,9 mm
L	10,6 mm
H	8,6 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä