



**Kiilakiinnitin, jossa on kaksipuolinen työstövara kapea, Kierre M x pituus L:
M12X40mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	370031 M12X40
GTIN	4059245032877
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

- Kiilapinnat tuottavat suuria kiinnitysvoimia.
- Kiilakiinnittimiä voidaan käyttää kierreaukoissa tai T-urissa.
- Kun kiinnitysruuvi kierretään sisään, kiinnityssegmentit painuvat työkappaletta vasten.
- Kaksoiskiilan pitkänomainen reikä mahdollistaa siirtämisen ja toleranssin tasaamisen.
Siirtoväli: M8 = ± 0,5 mm; M10 ja M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Kiilakiinnittimet soveltuvat moninkertaiseen kiinnittämiseen.
- Työstövara mahdollistaa ääriiviivojen mukaiset säädöt.

Raaka-aine:

Kaksoiskiila ja kiinnityssegmentit nuorrutusterästä, karkaistu, musta.

Huomautus:

Työstövara kiinnitysleukaa kohti on 3 mm M8X25-mallissa ja 5 mm M10X25-, M12X40- ja M16X60-malleissa.

Tekninen kuvaus

Kierre	M12
Pituus L	40 mm

Leveys B	30 mm
Korkeus C	22 mm
Korkeus E	3,5 mm
A minimi	54 mm
A maksimi	59,5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	23 kN
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin