

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	25 mm
Terän koko	9 mm
Keskisiirto L_3	13 mm
ISO-koodi pidin	A20R SCLCR/L09
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	18 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500