


**Kiilakiinnitin, kapea malli tasainen, Kierre M x pituus L: M10X25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370026 M10X25
GTIN	4059245032709
Tuoteluokka	37K

**Kuvaus****Käyttö:**

- Kiilapinnat tuottavat suuria kiinnitysvoimia.
- Kiilakiinnittimiä voidaan käyttää kierreaukoissa tai T-urissa.
- Kun kiinnitysruuvi kierretään sisään, kiinnityssegmentit painuvat työkappaletta vasten.
- Kaksoiskiilan pitkänomainen reikä mahdollistaa siirtämisen ja toleranssin tasaamisen.  
Siirtoväli: M8 = ± 0,5 mm; M10 ja M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Kiilakiinnittimet soveltuvat moninkertaiseen kiinnittämiseen.

**Raaka-aine:**

Kaksoiskiila ja kiinnityssegmentit nuorrutusterästä, karkaistu, musta.

**Tekninen kuvaus**

Pituus L	25 mm
Kierre	M10
Leveys B	28 mm
Korkeus E	3,5 mm
Korkeus C	19 mm

A maksimi	37 mm
A minimi	32 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	20 kN
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin