




Kiilakiinnitin, kapea malli uritettu, Kierre M x pituus L: M12X40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370027 M12X40
GTIN	4059245032792
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

- **Kiilapinnat tuottavat suuria kiinnitysvoimia.**
- **Kiilakiinnittimiä voidaan käyttää kierreaukoissa tai T-urissa.**
- **Kun kiinnitysruuvi kierretään sisään, kiinnityssegmentit painuvat työkappaletta vasten.**
- **Kaksoiskiilan pitkänomainen reikä mahdollistaa siirtämisen ja toleranssin tasaamisen.**
Siirtoväli: M8 = ± 0,5 mm; M10 ja M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- **Kiilakiinnittimet soveltuvat moninkertaiseen kiinnittämiseen.**

Raaka-aine:

Kaksoiskiila ja kiinnityssegmentit nuorrutusterästä, karkaistu, musta.

Tekninen kuvaus

Pituus L	40 mm
Kierre	M12
Korkeus E	3,5 mm
Korkeus C	22 mm
Leveys B	30 mm

A minimi	44 mm
A maksimi	49,5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	30 kN
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin