

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SCLCR/L09
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	14 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500